

<http://www.avanceytec.com.mx/secciones/equipos/articulos-para-sublacion/portatazas-para-sublacion/portatazas-portavasos-para-sublacion.php>

## PORTA TAZA CUADRADA SUBLIMARTS

Clave:  
4965-4002



**SUBLIM•ARTS®**

### DESCRIPCION

Porta tazas cuadrado de MDF (aglomerado elaborado con fibras de madera) sublimable.

- **Medida:** 9.5 x 9.5 cm.

### APLICACIONES

Producción de artículos promocionales y de imagen corporativa.



### MERCADO

- Sublimadores.
- Impresores digitales.
- Diseñadores.
- Publicistas.
- Distribuidores de imagen gráfica.
- Agencias de publicidad.
- Organizadores de eventos.
- Tiendas de regalos.
- Tiendas de manualidades.

## ALMACENADO

---

Se recomienda almacenar en un lugar seco a una temperatura adecuada, alejado de la luz directa del sol y de humedad.

## MANEJO

---

- Temperatura de aplicación: 180°C.
- Tiempo de aplicación: 100 a 120 segundos.
- Si el color es muy claro o hay variaciones: la temperatura está muy baja, la presión no está balanceada, o es muy poco tiempo de aplicación (se recomienda realizar pruebas).
- Si la imagen luce borrosa, posiblemente se excedió el tiempo de aplicación ocasionando que la tinta se “esparciera”. Si es parcialmente borrosa, el calor puede estar no balanceado en el área de la presión.
- Si la imagen no tiene brillo, la presión fue mucha o la temperatura es muy alta.
- La impresión tiene marcas en su superficie, el tiempo de presión fue muy largo.

**Nota:** Los datos aquí descritos son mediciones estándar, por lo cual se recomienda hacer sus propias pruebas en caso de requerir los datos exactos.

1. ELABORÓ: DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS. 2. FECHA: 13 / 03 / 2015
--

Avance y Tecnología en Plásticos.  
MATRIZ 01 614 432 61 00  
atpcontacto@avanceytec.com.mx